



Steel - 50 x d - revêtu

RECOMMANDATION D'UTILISATION

● Parfaitement recommandé | ● Recommandé | ○ Peu recommandé | ⊗ Non recommandé



PERÇAGE AVEC REFROIDISSEMENT INTÉGRÉ | VUE D'ENSEMBLE DES DONNÉES DE COUPE



Groupe matériaux	Matériau	Mat. no.	DIN	AISI/ASTM/UNS	v _c [m/min]		Q ₁	Q ₂	f [mm/rev]							
					∅d1 ≤ 0.4	∅d1 > 0.4			∅d1							
									0.3 mm f	0.4 mm 1/64" f	0.6 mm f	0.8 mm 1/32" f	1.0 mm f	1.5 mm - 2.0 mm 1/16" f		
P	Aciers non alliés Rm < 800 N/mm²	1.0301	C10	AISI 1010	5 - 40	40 - 60	7xd1	0.5xd1	0.010	0.015	0.030	0.040	0.060	0.080		
		1.0401	C15	AISI 1015												
		1.1191	C45E/CK45	AISI 1045												
		1.0044	S275JR	AISI 1020												
		1.0715	11SMn30	AISI 1215												
		1.5752	15NiCr13	ASTM 3415 / AISI 3310												
	Aciers faiblement alliés Rm > 900 N/mm²	1.7131	16MnCr5	AISI 5115	5 - 25	25 - 50	7xd1	0.5xd1	0.008 - 0.010	0.012 - 0.015	0.020 - 0.025	0.035	0.050	0.070		
		1.3505	100Cr6	AISI 52100												
		1.7225	42CrMo4	AISI 4140												
		1.2842	90MnCrV8	AISI O2												
		1.2379	X153CrMoV12	AISI D2												
		1.2436	X210CrW12	AISI D4/D6												
Aciers à outil fortement alliés Rm < 1200 N/mm²	1.3343	HS6-5-2C	AISI M2 / UNS T11302	5 - 20	20 - 35	7xd1	0.5xd1	0.008	0.010	0.015	0.025	0.040	0.060			
	1.3355	HS18-0-1	AISI T1 / UNS T12001													
	1.4016	X6Cr17	AISI 430 / UNS S43000											Recommandé : CrazyDrill Flex SST-Inox 50 x d1		
	1.4105	X6CrMoS17	AISI 430F													
	1.4034	X46Cr13	AISI 420C													
	1.4112	X90CrMoV18	AISI 440B													
1.4542	X5CrNiCuNb 16-4	AISI 630 / ASTM 17-4 PH														
1.4545	X5CrNiCuNb 15-5	ASTM 15-5 PH														
1.4301	X5CrNi 18-10	AISI 304														
1.4435	X2CrNiMo 18-14-3	AISI 316L														
1.4441	X2CrNiMo 18-15-3	AISI 316LM														
1.4539	X1NiCrMoCu 25-20-5	AISI 904L														
K	Fonte grise	0.6020	GG20	ASTM 30	5 - 40	50 - 100	7xd1	0.5xd1	0.010	0.015	0.020	0.035	0.050		0.070	
		0.6030	GG30	ASTM 40B												
		0.7040	GGG40	ASTM 60-40-18												
		0.7060	GGG60	ASTM 80-60-03												
		0.7060	GGG60	ASTM 80-60-03												
N	Alliages d'aluminium corroyés	3.2315	AlMgSi1	ASTM 6351	5 - 40	60 - 120	7xd1	1xd1	0.040	0.050	0.080	0.100	0.120	0.150		
		3.4365	AlZnMgCu1.5	ASTM 7075												
	Fonte d'aluminium	3.2163	GD-AlSi9Cu3	ASTM A380	5 - 40	50 - 80	7xd1	1xd1	0.040	0.050	0.080	0.100	0.120	0.150		
		3.2381	GD-AlSi10Mg	UNS A03590												
	Cuivre	2.004	Cu-OF / CW008A	UNS C10100	Recommandé : CrazyDrill Flex Titanium 50 x d1											
		2.0065	Cu-ETP / CW004A	UNS C11000												
	Laiton sans plomb	2.0321	CuZn37 CW508L	UNS C27400		Recommandé : CrazyDrill Flex SST-Inox 50 x d1										
		2.036	CuZn40 CW509L	UNS C28000												
	Laiton, Bronze Rm < 400 N/mm²	2.0401	CuZn39Pb3 / CW614N	UNS C38500			5 - 40	60 - 100	7xd1	1xd1	0.030	0.040	0.060	0.080	0.100	0.120
		2.102	CuSn6	UNS C51900												
Bronze Rm < 600 N/mm²	2.0966	CuAl10Ni5Fe4	UNS C63000	5 - 20			20 - 40	2.5xd1	0.5xd1	0.006	0.010	0.015	0.025	0.040	0.060	
	2.096	CuAl9Mn2	UNS C63200													
S ₁	Super alliages	2.4856		Inconel 625												Recommandé : CrazyDrill Flex SST-Inox 50 x d1
		2.4668		Inconel 718												
		2.4617	NiMo28	Hastelloy B-2												
		2.4665	NiCr22Fe18Mo	Hastelloy X												
S ₂	Titane pur	3.7035	Gr.2	ASTM B348 / F67										Recommandé : CrazyDrill Flex Titanium 50 x d1		
		3.7065	Gr.4	ASTM B348 / F68												
S ₃	Alliages de titane	3.7165	TiAl6V4	ASTM B348 / F136										Recommandé : CrazyDrill Flex Titanium 50 x d1		
		9.9367	TiAl6Nb7	ASTM F1295												
H ₁	Aciers trempés < 55 HRC	1.2510	100MnCrMoW4	AISI O1												
		1.2379	X153CrMoV12	AISI D2												