



MiquDrill 200 - non revêtu

RECOMMANDATION D'UTILISATION

● Parfaitement recommandé | ● Recommandé | ○ Peu recommandé | ☒ Non recommandé



PERÇAGE AVEC REFROIDISSEMENT EXTERNE | VUE D'ENSEMBLE DES DONNÉES DE COUPE



Groupe matériaux	Matériau	Mat. no.	DIN	AISI/ASTM/UNS	v _c [m/min]	Q ₁	f [mm/tour]				
							Ød1				
							0.1–0.3 mm f	0.3–0.6 mm f	0.6–1.0 mm f	1.0–1.5 mm f	
P	Aciers non alliés Rm < 800 N/mm²	1.0301	C10	AISI 1010	30–60	voir I ₁		0.003	0.009	0.016	0.023
		1.0401	C15	AISI 1015							
		1.1191	C45E/CK45	AISI 1045							
		1.0044	S275JR	AISI 1020							
		1.0715	11SMn30	AISI 1215							
	Aciers faiblement alliés Rm > 900 N/mm²	1.5752	15NiCr13	ASTM 3415 / AISI 3310	25–40	voir I ₁		0.003	0.007	0.011	0.015
		1.7131	16MnCr5	AISI 5115							
		1.3505	100Cr6	AISI 52100							
		1.7225	42CrMo4	AISI 4140							
		1.2842	90MnCrV8	AISI O2							
	Aciers à outil fortement alliés Rm < 1200 N/mm²	1.2379	X153CrMoV12	AISI D2	25–40	voir I ₁		0.002	0.004	0.009	0.014
		1.2436	X210CrW12	AISI D4/D6							
1.3343		HS6-5-2C	AISI M2 / UNS T11302								
1.3355		HS18-0-1	AISI T1 / UNS T12001								
M	Aciers inoxydables ferritiques	1.4016	X6Cr17	AISI 430 / UNS S43000	25–60	voir I ₁					
		1.4105	X6CrMoS17	AISI 430F							
	Aciers inoxydables martensitiques	1.4034	X46Cr13	AISI 420C							
		1.4112	X90CrMoV18	AISI 440B							
	Aciers inoxydables martensitiques - PH	1.4542	X5CrNiCuNb 16-4	AISI 630 / ASTM 17-4 PH							
		1.4545	X5CrNiCuNb 15-5	ASTM 15-5 PH							
	Aciers inoxydables austénitiques	1.4301	X5CrNi 18-10	AISI 304							
		1.4435	X2CrNiMo 18-14-3	AISI 316L							
		1.4441	X2CrNiMo 18-15-3	AISI 316LM							
1.4539		X1NiCrMoCu 25-20-5	AISI 904L								
K	Fonte grise	0.6020	GG20	ASTM 30	25–60	voir I ₁		0.003	0.007	0.013	0.023
		0.6030	GG30	ASTM 40B							
		0.7040	GGG40	ASTM 60-40-18							
		0.7060	GGG60	ASTM 80-60-03							
N	Alliages d'aluminium corroyés	3.2315	AlMgSi1	ASTM 6351	50–100	voir I ₁		0.006	0.010	0.023	0.038
		3.4365	AlZnMgCu1.5	ASTM 7075							
	Fonte d'aluminium	3.2163	GD-AlSi9Cu3	ASTM A380							
		3.2381	GD-AlSi10Mg	UNS A03590							
	Cuivre	2.0040	Cu-OF / CW008A	UNS C10100							
		2.0065	Cu-ETP / CW004A	UNS C11000							
	Laiton sans plomb	2.0321	CuZn37 CW508L	UNS C27400							
		2.0360	CuZn40 CW509L	UNS C28000							
	Laiton, Bronze Rm < 400 N/mm²	2.0401	CuZn39Pb3 / CW614N	UNS C38500							
		2.1020	CuSn6	UNS C51900							
Bronze Rm < 600 N/mm²	2.0966	CuAl10Ni5Fe4	UNS C63000								
	2.0960	CuAl9Mn2	UNS C63200								
S ₁	Super alliages	2.4856		Inconel 625							
		2.4668		Inconel 718							
		2.4617	NiMo28	Hastelloy B-2							
		2.4665	NiCr22Fe18Mo	Hastelloy X							
S ₂	Titane pur	3.7035	Gr.2	ASTM B348 / F67							
		3.7065	Gr.4	ASTM B348 / F68							
S ₃	Alliages de titane	3.7165	TiAl6V4	ASTM B348 / F136							
		9.9367	TiAl6Nb7	ASTM F1295							
H ₁	Aciers trempés < 55 HRC	2.4964	CoCr20W15Ni	Haynes 25							
			CrCoMo28	ASTM F1537							
H ₂	Aciers trempés ≥ 55 HRC	1.2510	100MnCrMoW4	AISI O1							
		1.2379	X153CrMoV12	AISI D2							

Recommandé : MiquDrill 200 - revêtu